

MODA D'APPLICAZIUN

Z⁺
M

TAVLA DAL CUNTEGN

FUNZIONI

Metter en funcziun	004
Luminusità	007
Temp da stad	008
Calibraziun radiofonica	009
Regulaziun dal temp	010
Selecciun da colurs	012
Test LED	013

INFORMAZIUNS SUPPLEMENTARAS

Datas tecnicas	014
Datas operativas	014
Nettegiada	015
Material e derivanza	015
Avertiments	015

METTER EN FUNCZIUN

Colliar l'ura e l'indriz da cumond cul cabel da cumond. Lura metter en era l'alimentatur en l'indriz da cumond. Far attenziun che l'indriz da cumond haja almain 1 m distanza dad auters apparats electronics. Colliar ussa l'indriz da cumond cun la rait electrica.

1 Indriz da cumond

2 Alimentatur

3 Cabel da cumond (3 m)

4 Sdratsch da microfibra


5 Fixaziun a la paraid

6 Fixaziun da suspensiun


7 Pes (gia montads)

8 Zeitmeter


1




2



3



4



5



6



7



8



LUMINUSITAD

Per reglar la luminusitad, smatgar  per entrar en il menu. Lura smatgar  fin ch'i cumpara CLEREZZA | CLARITED | CLARITAD sin il display e confermar la selecziun cun .

Ussa duvra   per navigar tras ils otg nivels. Vus pudais era selecziunar la regulaziun automatica da la luminusitad. Confermar la selecziun giavischada cun . Il display cumenza a traglischar. Smatgar  per bandunar il menu.

TEMP DA STAD

Per reglar il midament da l'ura automatic smatgar  per entrar en il menu. Lura smatgar  fin ch'i cumpara STÀ | STED | STAD sin il display e confermar la selecziun cun .

Ussa selecziunar cun   tranter AUTO e OUR | OURA | ORA. Confermar la selecziun giavischada cun . Il display cumenza a traglischar. Smatgar  per bandunar il menu.

CALIBRAZIUN RADIOFONICA

Per activar u stizzar la calibrasiun radiofonica automatica smatgar  per entrar en il menu. Lura smatgar  fin ch'i cumpara URA sin il display e confermar la selecziun cun .

Ussa selecziunar cun   tranter AINT | EN e OUR | OURA | ORA. Confermar la selecziun giavischada cun . Il display cumenza a traglischar. Smatgar  per bandunar il menu.

Controlla dal retschaviment: il LED verd traglischar en il tact da secundas cun il signal DCF. In traglischar irregular inditgescha in retschaviment debel u disturbà. Cun in retschaviment gartegià daventa l'indicatur AINT | EN verd.

REGULAZIUN DAL TEMP

Per reglar il temp da l'ura manualmain smatgar  per entrar en il menu. Lura smatgar  fin ch'i cumpara URA sin il display e confermar la selecziun cun .

Ussa midar cun   tranter uras, minutas e secundas e smatgar . Per la regulaziun da las minutas e secundas cumpara ina scala blava da 0 a 60. La valur actuala è inditgada cun in bustab cotschen. Confermar la selecziun giavischada cun . Il display cumenza a traglischar. Smatgar  per bandunar il menu.

URAS

L'ura actuala vegn inditgada sco text cotschen.

EXEMPEL URA SES

IDVESTLASLÖNDESCHQUARTSCHINCHEDABLÖNAULASMEZDIOTQUATTERDUOSESETRAISDUDESCHNOUVIEDQUARANTAÜNDESCHVAINCHETSCHINCHQUARTRENTATSCHINCHÀMEZZANOT

MINUTAS/SECUNDAS

La valur actuala vegn inditgada cun in bustab cotschen.

EXEMPEL 54 MINUTAS/SECUNDAS

IDVESTLASLÖNDESCHQUARTSCHINCHEDABLÖNAULASMEZDIOTQUATTERDUOSESETRAISDUDESCHNOUVIEDQUARANTAÜNDESCHVAINCHETSCHINCHQUARTRENTATSCHINCHÀMEZZANOT

SCALA DA DIESCH

0

10

20

30

40

50

60

SELECZIUN DA COLURS

La colur da l'indicaziun da l'ura po vegnir regulada directamain mintga mument. Per far quai pudais navigar cun   tras las otg colurs diversas. Confermar la selecziun giavischada cun .

Smatgar  per bandunar la selecziun da colurs senza arcunar.

TEST LED

Il test LED permetta da verifitgar sche tut ils ¹³⁸  characters èn illuminads il meglier pussaivel. Tegnair smatgà  per 5 secundas.

Smatgar  per bandunar il test.

INFURMAZIUNS SUPPLEMENTARAS

DATAS TECNICAS

- Ura: 1000 × 24,5 × 17,5 mm | 1035 g (senza pes e pendariels)
- Indriz da cumond: 90 × 67,5 × 28,5 mm | 131 g
- Cabel da cumond: 3 m | max. 10 m | 1 × 4 0,5 mm² | RJ9
- Alimentatur AC 100–240 V~ | 50–60 Hz | 0,5 A | 0,5 m | PELV DC 5V | 3 A | 15 W | USB-C | 1,35 m

DATAS OPERATIVAS

- Temperatura: 10–30 °C
- Umiditad: 10–60% rH (non-condensing)
- Funcziuna be cun l'alimentatur original (ZMR-PS1)



DCF 77



NETTEGIADA

- Sdratsch da microfibra
pauc umid senza fils che
sgratta betg
- Moviments levs e regulars
senza pressiuin

MATERIAL E DERIVANZA

- Produenziun: Svizra
- Atschal cromà: Finlanda
- Materia sintetica:
Ollanda (PET reciclà)
e Italia (PA12)
- Electronica: Svizra (PCB)
e China (LED)
- Emballadi: Svizra (chartun)
- Tut ils materials èn confurms
a la normativa RoHS

AVERTIMENTS

- Betg cuvrir l'apparat en funcziun
- Betg metter en funcziun l'apparat
cur ch'i fa fraid (regular a la
temperatura interna)
- Betg nettegiar l'apparat cun aua
u detergents e betg far bletsch
- Betg exponer l'apparat a la glisch
dal sulegl directa
- Betg avrir l'apparat
(perdita da garanzia)

ZEIT+
METER

INFO@ ZEITMETER.CH
WWW. ZEITMETER.CH